


Spojovací vedení KMPV-SUB-D-15-5

Číslo dílu: 177673

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Vychází z norem	DIN 41652
Označení vedení	s příslušenstvím
Četnost připojování	50
Hmotnost výrobku	300 g
Elektrické připojení 1, funkce	strana koncových zařízení
Elektrické připojení 1, konstrukce	hranat.
Elektrické připojení 1, druh připojení	zásuvka
Elektrické připojení 1, výstup kabelu	přím.
Elektrické připojení 1, připojovací technika	Sub-D
Elektrické připojení 1, počet pinů/vodičů	15
Elektrické připojení 1, obsazené piny/vodiče	15
Elektrické připojení 1, způsob upevnění	2 x šroub M3
Elektrické připojení 2, funkce	strana řízení
Elektrické připojení 2, druh připojení	kabel
Elektrické připojení 2, připojovací technika	volné konce vodičů
Elektrické připojení 2, počet pinů/žil	15
Elektrické připojení 2, obsazené piny/žily	15
Rozsah provozního napětí, DC	30 V
Jmenovité provozní napětí DC	24 V
Proudová zatížitelnost	2.8 A
Odolnost nárazům napětí	1 kV
Délka kabelu	5 m
Vlastnosti kabelu	standard
Podmínky testu kabelů	zkušební podmínky na vyžádání
Poloměr ohybu, pevné uložení kabelu	82 mm
Průměr kabelu	8.2 mm
Tolerance průměru kabelu	± 0,2 mm
Konstrukce kabelu	15 x 0,25 mm ²
Jmenovitý průřez vodičem	0.25 mm ²
Konce vodičů	odříznuto natupo
Stupeň krytí	IP65

Parametr	Hodnota
Upozornění ke stupni krytí	v namontovaném stavu
Okolní teplota	-20 °C...80 °C
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-RoHS
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK RoHS
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Třída znečištění	3
Materiál pláště kabelu	TPE-U(PUR)
Barva pláště kabelu	šedá
Materiál tělesa	PA
Barva tělesa	černá
Materiál těsnění	CR
Materiál nástrčných kontaktů	slitina mědi pozlaceno