

Zásuvka s kabelem KMEB-2-24-M12-0,5-LED

Číslo dílu: 177677

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Indikace spínací polohy	LED
Způsob upevnění	na elektromagnetický ventil středovým šroubem M2,5
Montážní poloha	libovoln.
Elektrické připojení	5 pinů úhlová zásuvka Tvar C podle DIN EN 175301-803
Jmenovité provozní napětí DC	24 V
Připojení ochranného vodiče	k dispozici
Délka kabelu	0.5 m
Průměr kabelu	4.6 mm
Konstrukce kabelu	3x 0,5 mm ²
Stupeň krytí	IP65 podle IEC 60529
Okolní teplota	-5 °C...50 °C
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-RoHS
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK RoHS
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Materiál pláště kabelu	TPE-U(PU)
Barva pláště kabelu	černá
Materiál tělesa	PA POM
Barva tělesa	průsvitná
Materiál nástrčných kontaktů	bronz