

# Šroubení s nástrčnou koncovkou CQ-3/8-15H

Číslo dílu: 177707

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                                  | Hodnota                                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Jmenovitá světlost                        | 9.4 mm                                                   |
| Druh těsnění na závitovém čepu            | těsnicí kroužek                                          |
| Montážní poloha                           | libovoln.                                                |
| Velikost balení                           | 1                                                        |
| Konstrukce                                | Princip push-pull                                        |
| Provozní tlak v celém rozsahu teplot      | -0.95 bar...7 bar                                        |
| Provozní tlak závislý na teplotě          | -0.95 bar...15 bar                                       |
| Provozní médium                           | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]            |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu    | mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit) |
| Třída odolnosti korozi KBK                | 2 - mírné nároky na odolnost korozi                      |
| Shoda s LABS                              | VDMA24364-zóna III                                       |
| Vhodnost pro použití v potravinářství     | viz rozšířené informace o materiálu                      |
| Okolní teplota                            | -25 °C...70 °C                                           |
| Jmenovitý utahovací moment                | 2.5 Nm                                                   |
| Tolerance jmenovitého utahovacího momentu | ± 10 %                                                   |
| Hmotnost výrobku                          | 10 g                                                     |
| Připojení pneumatiky 1                    | Vnější závit G3/8                                        |
| Pneumatické připojení 2                   | nástrčná dutinka CQ-15                                   |
| Upozornění k materiálu                    | v souladu s RoHS                                         |
| Materiál tělesa                           | POM                                                      |
| Materiál uvolňovacího kroužku             | POM                                                      |