

Trubka
PQ-AL-12X1X3000
Číslo dílu: 177732

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Vnější Ø	12 mm
Vnitřní Ø	10 mm
Provozní tlak závislý na teplotě	-0.95 bar...15 bar
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-25 °C...75 °C
Okolní teplota	-30 °C...75 °C
Hmotnost výrobku podle délky	0.093 kg/m
Barva	stříbrná
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál hadice	Tvárný legovaný hliník,