


Příruba motoru EAMF-A-44A-60G/H

Číslo dílu: 1780430

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Montážní poloha	libovoln.
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	178 g
Kód rozhraní motoru In	60G 60H
Kód rozhraní, skříň spojky	44A
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS