

Vložka brzdy KP-12-600

Číslo dílu: 178456

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Montážní poloha	libovoln.
Způsob brzdění a směr působení	na obou stranách upnutí pružinou, uvolnění stlačeným vzduchem
Konstrukce	výkyvné třecí objímky
Varianty	jednostranná pístnice
Provozní tlak	1 MPa 10 bar
Uvolňovací tlak	0.3 MPa 3 bar
Příliš přilnavý kulatý materiál	12 mm
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-10 °C...80 °C
Statická přídržná síla	600 N
Hmotnost výrobku	50 g
Materiál těsnění	NBR TPE-U(PU)
Materiál pružiny	pružinová ocel
Materiál tělesa	hliník eloxován
Materiál svěrných čelistí	mosaz
Materiál pístu	POM