

Držák tlumiče nárazu DADP-ES-G6-12

Číslo dílu: 1812471

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	12
Montážní poloha	libovoln.
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	0 °C...60 °C
Max. síla nárazu	500 N
Max. utahovací moment	5.9 Nm
Hmotnost výrobku	80 g
Způsob upevnění	s průchozím otvorem a středící dutinkou
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál dorazového úhelníku	tvárná slitina hliníku eloxován