


zásuvka pro připojení vícepólovým konektorem IMP1-SD-40

č. dílu: 18318

FESTO

výběhový typ, k dodání do 2011



katalogový list

parametr	hodnota
přípustný průměr kabelu	18 ... 27 mm
montážní poloha	libovol.
rozsah provozního napětí AC	≤ 300 V
rozsah provozního napětí DC	≤ 250 V
přípustné proudové zatížení	10 A
stupeň krytí	IP65
okolní teplota	-40 ... 125 °C
hmotnost výrobku	395 g
průřez přívodu	1.5 mm ²
elektrické připojení	zásuvka 40 pinů
šroubení pro kabel	Pg29
typ upevnění	s upínacím třmenem
informace o materiálu pouzdra	plast tlakový odlitek z lehkých kovů
informace o materiálu nástrčných kontaktů	měděná slitina postříbřeno