

skládaná přísavka VASB-30-1/8-NBR-CT

č. dílu: 183516

FESTO

s těsnícím kroužkem OL.
výběhový typ, k dodání do 2010



katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá světlost	3 mm
průměr přísavky	30 mm
účinný průměr přísavky	25 mm
konstrukce	připojení vakua shora kruhový, měch 1,5násobný
provozní médium	atmosférický vzduch
okolní teplota	-20 ... 80 °C
odtrhovací síla při 70 % vakuu	34 N
upevňovací závit	G1/8
upevnění přísavky	G 1/8
připojení vakua	G1/8
tvrdost Shore	73
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE
informace o materiálu přísavky	TPE-U(PU)