

Manometr MA-23-6-R1/8

Číslo dílu: 183896

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Rozsah zobrazení	0 bar...6 bar 1 psi...87 psi
Jmenovitá velikost manometru	23
Konstrukce	Manometr s Bourdonovým perem
Způsob upevnění	montáž do vedení
Provozní médium	netečné plyny neutrální kapaliny
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	žádný acetylén žádný kyslík
Provozní tlak	0 MPa...0.6 MPa 0 bar...6 bar 0 psi...87 psi
Faktor střídavého zatížení	0.6
Třída přesnosti měření	4
Stupeň krytí	IP44
Teplota média	-20 °C...60 °C
Okolní teplota	-20 °C...60 °C
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Poloha připojení	na zadní straně uprostřed
Pneumatické připojení	R1/8
Materiály ve styku s médiem	mosaz
Materiál závitového čepu	mosaz
Materiál tělesa	mosaz
Materiál průhledového skla	PC
Barva tělesa	černá
Hmotnost výrobku	27 g
Stupnice	dvojitá stupnice bar (vnější) psi (uvnitř)