


Ventil do panelu SV/O-3-PK-3X2

Číslo dílu: 184135

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce ventilu	2x3/2, uzavřen, monostabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	70 l/min
Pneumatický pracovní výstup	PK-3
Provozní tlak	0 bar...8 bar
Způsob návratu do základní polohy	mechanická pružina
Jmenovitá světlost	2.5 mm
Princip těsnění	měkké
Montážní poloha	libovoln.
Způsob řízení	přím.
Směr proudění	není reverzibilní
Ochrana proti výbuchu	zóna 1 (ATEX) zóna 2 (ATEX) zóna 21 (ATEX) zóna 22 (ATEX)
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	34 g
Způsob upevnění	s průchozí dírou
Připojení pneumatiky 1	PK-3
Pneumatické připojení 2	PK-3
Materiál těsnění	NBR