

Ofukovací pistole s malou spotřebou

LSP-1/4-C

Číslo dílu: 184318

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce odvětrání	ofukování lze dávkovat
Provozní tlak	0 bar...10 bar
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	120 l/min
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Hladina akustického tlaku	90 dB(A)
Okolní teplota	-10 °C...50 °C
Hmotnost výrobku	125 g
Pneumatické připojení	vnitřní závit G1/4
Materiál tělesa	PA6, vyztužený