


## Oddělovací deska CPV18-DZPR

Číslo dílu: 184543

**FESTO**



### Technické údaje

| Parametr                               | Hodnota                                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Provozní tlak                          | -0.9 bar...16 bar                                        |
| Provozní médium                        | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]            |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu | mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit) |
| Třída odolnosti korozi KBK             | 2 - mírné nároky na odolnost korozi                      |
| Shoda s LABS                           | VDMA24364-B1/B2-L                                        |
| Teplota média                          | -10 °C...50 °C                                           |
| Okolní teplota                         | -10 °C...50 °C                                           |
| Hmotnost výrobku                       | 25 g                                                     |
| Upozornění k materiálu                 | v souladu s RoHS                                         |