

Pomocné ruční ovládání HAB-1/8

Číslo dílu: 184585

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá světlost	4.1 mm
Montážní poloha	libovoln.
Funkce ventilu	odvětrávací prvek
Provozní tlak	0 bar...10 bar
Normální jmenovitý průtok odvětrání 6->5 barů	165 l/min
Ochrana proti výbuchu	zóna 1 (ATEX) zóna 2 (ATEX) zóna 21 (ATEX) zóna 22 (ATEX)
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-20 °C...80 °C
Okolní teplota	-20 °C...80 °C
Max. utahovací moment	8 Nm
Způsob upevnění	lze našroubovat
Připojení pneumatiky 1	G1/8
Pneumatické připojení 2	G 1/8
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	tvárný slitina hliníku, eloxováno