

Pomocné ruční ovládání HAB-1/2

Číslo dílu: 184588

FESTO



Technické údaje

| Parametr | Hodnota |
|---|--|
| Jmenovitá světlost | 14 mm |
| Montážní poloha | libovoln. |
| Funkce ventilu | odvětrávací prvek |
| Provozní tlak | 0 bar...10 bar |
| Normální jmenovitý průtok odvětrání 6->5 barů | 165 l/min |
| Ochrana proti výbuchu | zóna 1 (ATEX) zóna 2 (ATEX) zóna 21 (ATEX) zóna 22 (ATEX) |
| Provozní médium | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu | mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit) |
| Třída odolnosti korozi KBK | 2 - mírné nároky na odolnost korozi |
| Shoda s LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Teplota média | -20 °C...80 °C |
| Okolní teplota | -20 °C...80 °C |
| Max. utahovací moment | 45 Nm |
| Způsob upevnění | lze našroubovat |
| Připojení pneumatiky 1 | G1/2 |
| Pneumatické připojení 2 | G 1/2 |
| Upozornění k materiálu | v souladu s RoHS |
| Materiál tělesa | tvárný slitina hliníku, eloxováno |