

Zásuvka NTSD-GD-9

Číslo dílu: 18493

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Způsob upevnění	s převlečnou maticí
Montážní poloha	libovoln.
Hmotnost výrobku	25 g
Elektrické připojení	4 vodiče Zásuvka, přímá šroubová svorka
Rozsah napájecího napětí AC	250 V
Proudová zatížitelnost	16 A
Kabelové šroubení	Pg9
Přípustný průměr kabelu	6 mm...8 mm
Průřez přívodních vodičů	1.5 mm ²
Stupeň krytí	IP67
Okolní teplota	-5 °C...50 °C
Skladovací teplota	-20 °C...70 °C
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Materiál tělesa	PBT
Materiál nástrčných kontaktů	slitina mědi mosaz