

Zásuvka pro čidla SIE-GD

Číslo dílu: 18494

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Odpovídá normám	EN 61076-2-101 EN 61984
Způsob upevnění	s převlečnou maticí
Hmotnost výrobku	13 g
Elektrické připojení	4 vodiče přímá zásuvka / šroubovací svorky M12x1
Kódování konektoru	A
Rozsah provozního napětí, DC	0 V...250 V
Rozsah napájecího napětí AC	0 V...250 V
Proudová zatížitelnost při 40 °C	4 A
Odolnost nárazům napětí	2.5 kV
Přípustný průměr kabelu	4 mm...6 mm
Průřez přírodních vodičů	0.25 mm²...0.75 mm²
Stupeň krytí	IP67
Okolní teplota	-25 °C...85 °C
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro nízká napětí
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro elektrické provozní prostředky
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Třída znečištění	3
Třída odolnosti korozi KBK	4 - zvláště vysoké nároky na odolnost korozi
Materiál tělesa	PA
Barva tělesa	černá
Materiál převlečné matice	PA
Materiál těsnění	CR FPM
Materiál nástrčných kontaktů	mosaz bílý bronz, potaženo