

Zásuvka FBSD-GD-13,5

Číslo dílu: 18496

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Vychází z norem	EN 61076-2-101 EN 61984
Způsob upevnění	s převlečnou maticí
Montážní poloha	libovoln.
Hmotnost výrobku	40 g
Elektrické připojení	4 vodiče přímá zásuvka / šroubovací svorky tvar A M12x1
Rozsah provozního napětí, DC	250 V
Rozsah napájecího napětí AC	250 V
Proudová zatížitelnost při 40 °C	4 A
Odolnost nárazům napětí	2.5 kV
Kabelové šroubení	Pg13,5
Přípustný průměr kabelu	10 mm...12 mm
Průřez přírodních vodičů	0.75 mm²
Stupeň krytí	IP67
Okolní teplota	-40 °C...85 °C
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro nízká napětí
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro elektrické provozní prostředky
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Třída znečištění	3
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Materiál tělesa	zesílený PA
Barva tělesa	černá
Materiál převlečné matice	tlakový odlitek ze zinku poniklováno
Materiál nástrčných kontaktů	bronz bílý bronz, potaženo