


# kruhový válec CRDG-2"- -P-A

č. dílu: 185394

FESTO

odolný korozi,  
pro bezdotykové snímání poloh, s pružnými dorazy.  
Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo USA.



## katalogový list

| parametr                                    | hodnota  |
|---|--|
| zdvih                                       | 0.4 ... 20 "                                   |
| průměr pístu                                | 2"   |
| tlumení                                     | pružné dorazy - kroužky/desky, oboustranné (P) |
| provozní tlak                               | 0.6 ... 10 bar                                 |
| provozní režim                              | dvojčinný                                      |
| provozní médium                             | filtrovaný stlačený vzduch                     |
| třída odolnosti proti korozi KBK            | 4  |
| okolní teplota                              | -20 ... 80 °C                                  |
| teoretická síla při 6 barech, zpětný chod   | 990 N  |
| teoretická síla při 6 barech, dopředný chod | 1,178 N  |
| připojení pneumatiky                        | NPT1/4-18                                      |
| informace o materiálu víka                  | vysoce legovaná nerezová ocel                  |
| informace o materiálu těsnění               | TPE-U(PU)                                      |
| informace o materiálu pouzdra               | vysoce legovaná nerezová ocel                  |
| informace o materiálu pístnice              | vysoce legovaná nerezová ocel                  |