



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Námořní klasifikace	viz. certifikát
Způsob upevnění	na elektromagnetický ventil se samořezným šroubem
Montážní poloha	libovoln.
Hmotnost výrobku	11 g
Elektrické připojení	zásuvka
Rozsah provozního napětí, DC	3 V...36 V
Jmenovité provozní napětí DC	24 V
Proudová zatížitelnost	1 A
Jmenovitý průřez vodičem	0.22 mm ² ...0.34 mm ²
Stupeň krytí	IP50
Okolní teplota	-10 °C...50 °C
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Třída znečištění	2
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Materiál tělesa	PA