



Vakuový ejektor CPV18-M1H-V140-1/4

Číslo dílu: 185874

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá světlost Lavalovy trysky	1.4 mm
Montážní poloha	libovoln.
Charakteristika ejektoru	hluboký podtlak
Provozní tlak	3 bar...8 bar
Max. podtlak	85 %
Provozní médium	Stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	0 °C...50 °C
Okolní teplota	0 °C...50 °C
Hmotnost výrobku	227 g
Elektrické připojení	konektor
Způsob upevnění	s průchozí dírou
Připojení pneumatiky 1	Připojovací deska
Pneumatické připojení 3	Připojovací deska
Připojení podtlaku (vakua)	G1/4
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	tlakový odlitek z hliníku