


# Kombinace jemných filtrů LFMBA-1/2-D-MAXI-A

Číslo dílu: 186478

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                         | Hodnota                                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Velikost                         | Maxi                                                           |
| Řada                             | D                                                              |
| Montážní poloha                  | svisle +/- 5°                                                  |
| Jemnost filtru                   | 0.01 µm                                                        |
| Stupeň účinnosti filtru          | 99.9999 %                                                      |
| Odpouštění kondenzátu            | automaticky                                                    |
| Konstrukce                       | Filtr s vlákny                                                 |
| Max. množství kondenzátu         | 80 ml                                                          |
| Ochrana nádobky                  | kovový ochranný koš                                            |
| Provozní tlak                    | 1.5 bar...12 bar                                               |
| Provozní médium                  | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [6:8:4]<br>netečné plyny |
| Shoda s LABS                     | VDMA24364-B1/B2-L                                              |
| Třída čistoty vzduchu na výstupu | Stlačený vzduch dle ISO 8573-1:2010 [1:7:2]<br>Inertní plyny   |
| Teplota média                    | 1.5 °C...60 °C                                                 |
| Zbytkový obsah oleje             | 0.01 mg/m³                                                     |
| Okolní teplota                   | -10 °C...60 °C                                                 |
| Hmotnost výrobku                 | 2400 g                                                         |
| Způsob upevnění                  | montáž do vedení<br>s příslušenstvím                           |
| Připojení pneumatiky 1           | G1/2                                                           |
| Pneumatické připojení 2          | G 1/2                                                          |
| Upozornění k materiálu           | v souladu s RoHS                                               |
| Materiál filtru                  | borsilikátová vlákna                                           |
| Materiál tělesa                  | tlakový odlitek ze zinku                                       |
| Materiál nádobky                 | PC                                                             |