


Konektor SEA-GS-7

Číslo dílu: 18666

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Vychází z norem	EN 61076-2-101
Způsob upevnění	se závitovou dutinkou
Výstup kabelu	rovný
Hmotnost výrobku	17 g
Elektrické připojení 1, konstrukce	kulat.
Elektrické připojení 1, druh připojení	konektor
Elektrické připojení 1, připojovací technika	M12x1, kódování A podle EN 61076-2-101
Elektrické připojení 1, počet pinů/vodičů	4
Elektrické připojení 1, způsob upevnění	Aretace šroubu s podélným rýhováním
Elektrické připojení 2, připojovací technika	šroubová svorka
Elektrické připojení 2, počet pinů/žil	4
Rozsah provozního napětí, DC	0 V...250 V
Rozsah napájecího napětí AC	0 V...250 V
Proudová zatížitelnost při 40 °C	4 A
Odolnost nárazům napětí	2.5 kV
Kabelové šroubení	Pg7
Průměr kabelu	3.3 mm...6 mm
Přípustný průměr kabelu	4 mm...6 mm
Jmenovitý průřez vodičem	0.14 mm ² ...0.75 mm ²
Stupeň krytí	IP67
Upozornění ke stupni krytí	v namontovaném stavu
Okolní teplota	-40 °C...85 °C
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro nízká napětí
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro elektrické provozní prostředky
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Třída znečištění	3
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Materiál tělesa	PBT
Barva tělesa	černá

Parametr	Hodnota
Materiál aretace šroubu	PBT
Materiál těsnění	CR FPM
Materiál nástrčných kontaktů	mosaz bílý bronz, potaženo