

přímočarý pohon DLP-320- -

č. dílu: 187478

FESTO

připojení vzduchu přírubou dle normy pro ventily Namur VDI/VDE 3845.
Jiné zdvihy na vyžádání. Pro použití v technologickém průmyslu – určeno zvláště pro šoupátka.

Tyto pohony mohou být na prání dodány s certifikátem ATEX. Údaje v katalogovém listu k "značka ATEX", "okolní teplota ATEX" a "značka CE" se vztahují jen na pohony s certifikátem.



příklad zobrazení



katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	≤ 600 mm
průměr pístu	320 mm
tlumení	bez
montážní poloha	libovol.
provozní režim	dvojčinný
snímání polohy	bez
provozní tlak	2 ... 10 bar
označení ATEX	II 2 GD c T4 T120°C
teplota okolí ATEX	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
provozní médium	filtrovaný stlačený vzduch
značka CE	podle směrnice EU pro ochranu Ex (ATEX)
třída odolnosti proti korozi KBK	2
okolní teplota	-20 ... 80 °C
teoretická síla při 6 barech, zpětný chod	47,501 N
teoretická síla při 6 barech, dopředný chod	48,255 N
připojení pneumatiky	G1/4
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS
informace o materiálu víka	hliník legovaný pro tvářeni
informace o materiálu těsnění	NBR TPE-U(PU)
informace o materiálu pouzdra	hliník legovaný pro tvářeni hladce eloxováno