

Přímočarý pohon

SLG-18- -

Číslo dílu: 187853

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Zdvih	100 mm...900 mm
Průměr pístu	18 mm
Tlumení	pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách tlumič nárazu, tvrdá charakteristika
Montážní poloha	libovoln.
Vedení	vedení v kuličkových oběžných pouzdrech
Max. počet mezilehlých poloh	4
Princip unášení	tvarová západka (drážka)
Snímání poloh	pro přibližovací čidlo
Varianty	tažný
Provozní tlak	1 bar...8 bar
Princip činnosti	dvojčinný
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vzad	153 N
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed	153 N
Nárůst pohybující se hmotnosti na 10 mm zdvihu	30 g
Alternativní připojení	viz výkres výrobku
Pneumatické připojení	M5
Materiál víka	POM
Materiál těsnění	TPE-U(PU)
Materiál tělesa	hliník eloxován