

Zásuvka s kabelem ASI-SD-PG-M12

Číslo dílu: 18789

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Způsob upevnění	s převlečnou maticí
Montážní poloha	libovoln.
Hmotnost výrobku	27.6 g
Elektrické připojení	4 vodiče Zásuvka, přímá šroubová svorka
Rozsah napájecího napětí AC	125 V
Proudová zatížitelnost	3 A
Kabelové šroubení	Pg9
Průřez přívodních vodičů	0.75 mm ²
Stupeň krytí	IP65 IP67
Okolní teplota	-40 °C...85 °C
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	PA
Barva tělesa	černá
Materiál převlečné matice	poniklováno
Materiál nástrčných kontaktů	bronz