

Zásuvka MSSD-EB-M12-MONO

Číslo dílu: 188024

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Vychází z norem	EN 175301-803 EN 61076-2-101 EN 61984
Indikace spínací polohy	LED
Způsob upevnění	na elektromagnetický ventil středovým šroubem M2,5
Hmotnost výrobku	13.18 g
Elektrické připojení 1	Zásuvka, podle EN 175301-803, tvar C
Elektrické připojení 2	přímý konektor, M12x1, 2 piny, kódování A
Rozsah provozního napětí, DC	12 V...24 V
Jmenovité provozní napětí DC	24 V
Rozsah napájecího napětí AC	12 V...24 V
Proudová zatížitelnost	0.12 A
Odolnost nárazům napětí	2.5 kV
Stupeň krytí	IP65
Okolní teplota	-10 °C...50 °C
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Třída znečištění	3
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Materiál tělesa	PA
Barva tělesa	průsvitná
Materiál aretace šroubu	Poniklovaná ocel
Materiál těsnění	HNBR NBR
Materiál nástrčných kontaktů	slitina mědi, postříbřeno mosaz, pozlaceno