


Válec s krátkým zdvihem

AEVC-4-2,5-A-P

Číslo dílu: 188052

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Zdvih	2.5 mm
Průměr pístu	4 mm
Vratná síla pružiny při zasunuté pístní tyči	1 N
Tlumení	pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách
Montážní poloha	libovoln.
Princip činnosti	tlačný jednočinn.
Konstrukce	píst Pístnice
Snímání poloh	bez
Provozní tlak	0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 bar...8 bar 36.25 psi...116 psi
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-20 °C...80 °C
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed	4.9 N
Pohybující se hmotnost	0.15 g
Hmotnost výrobku	3 g
Způsob upevnění	s průchozí dírou s příslušenstvím volitelně:
Pneumatické připojení	M3
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál víka	tvárná slitina hliníku eloxováno
Materiál těsnění	HNBR NBR
Materiál tělesa	tvárná slitina hliníku eloxován
Materiál pístnice / pohybové tyče	tvárná slitina hliníku eloxováno