


# připojovací blok VIGM-04-D-1

č. dílu: 18831

FESTO

pro ventilový terminál



## katalogový list

parametr	hodnota
podle normy	ISO 5599-2
max. počet ventilových pozic	1
provozní tlak	-0.9 ... 16 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-]
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
povolení	UL - Recognized (OL)
typ upevnění připojovací desky	průchozí dírou
připojení pneumatiky 1	G1/2
připojení pneumatiky 2	G1/4
připojení pneumatiky 3	G1/2
připojení pneumatiky 4	G1/4
připojení pneumatiky 5	G1/2
informace o materiálu připojovací desky	hliníkový tlakový odlitek