


Volnoběžka
FLSM-8-R
Číslo dílu: 188524

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	8
Směr otáčení	pravý chod
Montážní poloha	libovoln.
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	0 °C...60 °C
Teoretický krouticí moment při 6 barech	0.35 Nm
Hmotnost výrobku	125 g
Materiál tělesa	tvárná slitina hliníku
Materiál dutinky	ocel
Materiál hřídele	ocel