

Přísavka ESG-4

Číslo dílu: 189168

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Průměr přísavky	4 mm
Montážní poloha	svisle
Zvláštní vlastnosti	antistatick.
Konstrukce	Připojení vakua shora vakuová přípojka zboku s výškovým vyrovnáním s dlouhým výškovým vyrovnáním
Přiřazení držáku přísavky	velikost 1
Tvar přísavky	kulatý tvar, plochý
Provozní médium	atmosférický vzduch v návaznosti na ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Okolní teplota	-30 °C...200 °C
Připojení podtlaku (vakua)	M3 M10x1 QS-4 PK-3
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál přísavky	BR FPM NBR PUR VMQ (silikon)