

Přísavka ESG-6

Číslo dílu: 189169

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Průměr přísavky	6 mm
Montážní poloha	svisle
Zvláštní vlastnosti	antistatick.
Konstrukce	Připojení vakua shora vakuová přípojka z boku s výškovým vyrovnáním s dlouhým výškovým vyrovnáním
Přiřazení držáku přísavky	velikost 2
Tvar přísavky	kulatý tvar, plochý
Provozní médium	atmosférický vzduch v návaznosti na ISO 8573-1:2010 [7:--]
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Okolní teplota	-30 °C...200 °C
Připojení podtlaku (vakua)	M5 M10x1 QS-6 PK-4
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál přísavky	BR FPM NBR PUR VMQ (silikon)