

Přísavka
ESG-60
Číslo dílu: 189177

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Průměr přísavky	60 mm
Montážní poloha	svisle
Konstrukce	Připojení vakua shora vakuová přípojka zboku s výškovým vyrovnáním s dlouhým výškovým vyrovnáním
Přiřazení držáku přísavky	velikost 5
Tvar přísavky	kulatý tvar, obzvlášť hlubok. kulatý tvar, plochý kulatý tvar, hluboký
Provozní médium	atmosférický vzduch v návaznosti na ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Okolní teplota	-30 °C...200 °C
Připojení podtlaku (vakua)	G1/8 G1/4
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál přísavky	FPM NBR PUR VMQ (silikon) Vulkollan