

Přísavka ESG-6X20

Číslo dílu: 189185

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost přísavky	6x20 mm
Montážní poloha	svisle
Konstrukce	Připojení vakua shora vakuová přípojka zboku s výškovým vyrovnáním s dlouhým výškovým vyrovnáním
Přiřazení držáku přísavky	velikost 4
Tvar přísavky	ovál. ploch.
Provozní médium	atmosférický vzduch v návaznosti na ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Okolní teplota	-10 °C...70 °C
Připojení podtlaku (vakua)	M14x1 G1/8 QS-6 PK-4
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál přísavky	NBR