

# Přísavka ESG-8X20

Číslo dílu: 189186

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                   | Hodnota                                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Velikost přísavky          | 8x20 mm                                                                                                   |
| Montážní poloha            | svisle                                                                                                    |
| Konstrukce                 | Připojení vakua shora<br>vakuová přípojka zboku<br>s výškovým vyrovnáním<br>s dlouhým výškovým vyrovnáním |
| Přiřazení držáku přísavky  | velikost 4                                                                                                |
| Tvar přísavky              | ovál. ploch.                                                                                              |
| Provozní médium            | atmosférický vzduch v návaznosti na ISO 8573-1:2010 [7:::-]                                               |
| Třída odolnosti korozi KBK | 1 - nízké nároky na odolnost korozi                                                                       |
| Okolní teplota             | -10 °C...70 °C                                                                                            |
| Připojení podtlaku (vakua) | M14x1<br>G1/8<br>QS-6<br>PK-4                                                                             |
| Upozornění k materiálu     | v souladu s RoHS                                                                                          |
| Materiál přísavky          | NBR                                                                                                       |