

Držák vakuové přísavky

ESH-HA-1-QS

Číslo dílu: 189193

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá světlost	3 mm
Objem	0.239 cm ³
Montážní poloha	libovoln.
Konstrukce	Připojení vakua shora
Přiřazení držáku přísavky	velikost 1
Provozní médium	atmosférický vzduch v návaznosti na ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-A1-L
Okolní teplota	0 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	6 g
Způsob upevnění	kontramaticí
Upevnění přísavky	Průměr 3 mm
Připojení podtlaku (vakua)	QS-4
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	NBR
Materiál držáku	hliník mosaz, poniklovaná POM zušlechťená ocel silně legovaná ocel