

Držák vakuové přísavky

ESH-HA-5-G

Číslo dílu: 189201

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá světlost	8 mm
Objem	1.862 cm ³
Montážní poloha	libovoln.
Konstrukce	Připojení vakua shora
Přiřazení držáku přísavky	velikost 5
Provozní médium	atmosférický vzduch v návaznosti na ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-A1-L
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	84 g
Způsob upevnění	kontramaticí
Upevnění přísavky	M10
Připojení podtlaku (vakua)	G1/8
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál držáku	hliník mosaz, poniklovaná POM zušlechtěná ocel silně legovaná ocel