

Držák vakuové přísavky

ESH-HA-6-G

Číslo dílu: 189202

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá světlost	10 mm
Objem	7.234 cm ³
Montážní poloha	libovoln.
Konstrukce	Připojení vakua shora
Přiřazení držáku přísavky	velikost 6
Provozní médium	atmosférický vzduch v návaznosti na ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-A1-L
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	200 g
Způsob upevnění	kontramaticí
Upevnění přísavky	M20x2
Připojení podtlaku (vakua)	G1/4
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál držáku	hliník mosaz, poniklovaná POM zušlechtěná ocel silně legovaná ocel