

Držák vakuové přísavky

ESH-HB-1-QS

Číslo dílu: 189203

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá světlost	3 mm
Objem	0.228 cm ³
Montážní poloha	libovoln.
Konstrukce	vakuová přípojka zboku
Přiřazení držáku přísavky	velikost 1
Provozní médium	atmosférický vzduch v návaznosti na ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-A1-L
Okolní teplota	0 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	5 g
Způsob upevnění	s vnitřním závitem
Upevnění přísavky	Průměr 3 mm
Připojení podtlaku (vakua)	QS-4
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	NBR ocel
Materiál držáku	hliník mosaz, poniklovaná POM zušlechtěná ocel silně legovaná ocel