

Držák vakuové přísavky ESH-HB-5-G

Číslo dílu: 189211

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá světlost	8.5 mm
Objem	1.921 cm ³
Montážní poloha	libovoln.
Konstrukce	vakuová přípojka zboku
Přiřazení držáku přísavky	velikost 5
Provozní médium	atmosférický vzduch v návaznosti na ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-A1-L
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	91 g
Způsob upevnění	s vnitřním závitem
Upevnění přísavky	M10
Připojení podtlaku (vakua)	G1/8
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál držáku	hliník mosaz, poniklovaná POM zušlechtěná ocel silně legovaná ocel