

Držák vakuové přísavky ESH-HCL-1-QS

Číslo dílu: 189223

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Výškové vyrovnání držáku přísavky	10 mm
Jmenovitá světlost	2.8 mm
Objem	0.489 cm ³
Montážní poloha	svisle
Konstrukce	Připojení vakua shora s výškovým vyrovnáním
Přiřazení držáku přísavky	velikost 1
Provozní médium	atmosférický vzduch v návaznosti na ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-A1-L
Okolní teplota	0 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	20 g
Způsob upevnění	kontramaticí
Upevnění přísavky	Průměr 3 mm
Připojení podtlaku (vakua)	QS-4
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	NBR ocel
Materiál držáku	hliník mosaz, poniklovaná POM zušlechťená ocel silně legovaná ocel