

Držák vakuové přísavky

ESH-HCL-4-PK

Číslo dílu: 189230

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Výškové vyrovnaní držáku přísavky	20 mm
Jmenovitá světlost	3 mm
Objem	1.535 cm ³
Montážní poloha	svisle
Konstrukce	Připojení vakua shora s výškovým vyrovnaním
Přiřazení držáku přísavky	velikost 4
Provozní médium	atmosférický vzduch v návaznosti na ISO 8573-1:2010 [7::-]
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-A1-L
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	45 g
Způsob upevnění	kontramaticí
Upevnění přísavky	M6
Připojení podtlaku (vakua)	PK-4
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	NBR ocel
Materiál držáku	hliník mosaz, poniklovaná POM zušlechtěná ocel silně legovaná ocel