

Držák vakuové přísavky ESH-HD-4-PK

Číslo dílu: 189240

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Výškové vyrovnání držáku přísavky	6 mm
Jmenovitá světlost	3 mm
Objem	0.449 cm ³
Montážní poloha	svisle
Konstrukce	vakuová přípojka z boku s výškovým vyrovnáním
Přiřazení držáku přísavky	velikost 4
Provozní médium	atmosférický vzduch v návaznosti na ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-A1-L
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	43 g
Způsob upevnění	kontramaticí
Upevnění přísavky	M6
Připojení podtlaku (vakua)	PK-4
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	NBR ocel
Materiál držáku	hliník mosaz, poniklovaná POM zušlechťená ocel silně legovaná ocel