

Držák vakuové přísavky

ESH-HDL-3-QS

Číslo dílu: 189247

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Výškové vyrovnaní držáku přísavky	20 mm
Jmenovitá světlost	3.3 mm
Objem	0.474 cm ³
Montážní poloha	svisle
Konstrukce	vakuová přípojka zboku s výškovým vyrovnaním
Přiřazení držáku přísavky	velikost 3
Provozní médium	atmosférický vzduch v návaznosti na ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-A1-L
Okolní teplota	0 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	65 g
Způsob upevnění	kontramaticí
Upevnění přísavky	M4
Připojení podtlaku (vakua)	QS-6
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	NBR ocel
Materiál držáku	hliník mosaz, poniklovaná POM zušlechťená ocel silně legovaná ocel