

Držák vakuové přísavky ESH-HE-2-M5

Číslo dílu: 189254

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá světlost	2 mm
Objem	0.036 cm ³
Montážní poloha	libovoln.
Konstrukce	Připojení vakua shora
Přiřazení držáku přísavky	velikost 2
Provozní médium	atmosférický vzduch v návaznosti na ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-A1-L
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	3 g
Způsob upevnění	s vnějším závitem prostřednictvím připojení pro podtlak
Upevnění přísavky	průměr 4 mm
Připojení podtlaku (vakua)	M5
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	tvárná slitina hliníku NBR POM ocel
Materiál držáku	zušlechtěná ocel