

Držák vakuové přísavky ESH-HE-4-G1/8

Číslo dílu: 189256

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá světlost	4 mm
Objem	0.289 cm ³
Montážní poloha	libovoln.
Konstrukce	Připojení vakua shora
Přiřazení držáku přísavky	velikost 4
Provozní médium	atmosférický vzduch v návaznosti na ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-A1-L
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	11 g
Způsob upevnění	s vnějším závitem prostřednictvím připojení pro podtlak
Upevnění přísavky	M6
Připojení podtlaku (vakua)	G1/8
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	tvárná slitina hliníku NBR POM ocel
Materiál držáku	zušlechtěná ocel