

# Držák vakuové přísavky ESH-HE-5-G1/4

Číslo dílu: 189257

FESTO



## Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá světlost	7 mm
Objem	1.227 cm <sup>3</sup>
Montážní poloha	libovoln.
Konstrukce	Připojení vakua shora
Přiřazení držáku přísavky	velikost 5
Provozní médium	atmosférický vzduch v návaznosti na ISO 8573-1:2010 [7::-]
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-A1-L
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	24 g
Způsob upevnění	s vnějším závitem prostřednictvím připojení pro podtlak
Upevnění přísavky	M10
Připojení podtlaku (vakua)	G1/4
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	tvárná slitina hliníku NBR POM ocel
Materiál držáku	zušlechtěná ocel