

Držák vakuové přísavky ESH-HF-1-M10X1

Číslo dílu: 189260

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Výškové vyrovnaní držáku přísavky	2.6 mm
Jmenovitá světlost	2 mm
Objem	0.108 cm ³
Montážní poloha	svisle
Konstrukce	Připojení vakua shora s výškovým vyrovnaním
Přiřazení držáku přísavky	velikost 1
Provozní médium	atmosférický vzduch v návaznosti na ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-A1-L
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	14 g
Způsob upevnění	s vnějším závitem prostřednictvím připojení pro podtlak
Upevnění přísavky	Průměr 3 mm
Připojení podtlaku (vakua)	M10x1
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	NBR POM
Materiál držáku	zušlechťená ocel