

Držák vakuové přísavky ESH-HF-3-M14X1

Číslo dílu: 189262

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Výškové vyrovnaní držáku přísavky	6 mm
Jmenovitá světlost	3.3 mm
Objem	0.4 cm ³
Montážní poloha	svisle
Konstrukce	Připojení vakua shora s výškovým vyrovnaním
Přiřazení držáku přísavky	velikost 3
Provozní médium	atmosférický vzduch v návaznosti na ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-A1-L
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	54 g
Způsob upevnění	s vnějším závitem prostřednictvím připojení pro podtlak
Upevnění přísavky	M4
Připojení podtlaku (vakua)	M14x1
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	NBR POM
Materiál držáku	zušlechťená ocel