

Přísavka ESS-2-SS

Číslo dílu: 189266

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Min. poloměr výrobku	10 mm
Jmenovitá světlost	0.6 mm
Průměr přísavky	2 mm
Objem přísavky	0.002 cm ³
Lze použít vyfukovací impuls	4 bar
Poloha připojení	nahoře
Montážní poloha	libovoln.
Přiřazení držáku přísavky	velikost 1
Tvar přísavky	kulatý tvar, plochý
Provozní tlak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Jmenovitý provozní tlak	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Provozní médium	atmosférický vzduch v návaznosti na ISO 8573-1:2010 [7:::]
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Vhodnost pro použití v potravinářství	viz rozšířené informace o materiálu
Okolní teplota	-30 °C...180 °C
PPřidrčná síla při jmenovitém provozním tlaku	0.1 N
Příčná síla při jmenovitém provozním tlaku	0.5 N
Hmotnost výrobku	0.1 g
Způsob upevnění	prostřednictvím připojení pro podtlak
Připojení podtlaku (vakua)	vnější průměr 3 mm
Barva	průsvitná
Tvrdost Shore	50 +/- 5
Materiál závitového čepu	mosaz, poniklováno
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál přísavky	VMQ (silikon)